



Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho ATTIX, oznaczenie producenta: 44-2LICM



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 078541 44-2LICM |
| GTIN | 5711145271693 |
| Klasa artykułu | 07C |

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, **do pracy na sucho i na mokro**, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. **Stożek filtracji > 99,9%**.

- **Niezwykle cichy odkurzacz przemysłowy ze zbiornikiem 42 l, filtrem PTFE nadającym się do mycia i odkurzania drobnych pyłów.**
- **InfiniClean całkowicie automatyczny system oczyszczania filtra.**
- **Łagodny rozruch, regulacja prędkości obrotowej.**
- **Gniazdo wtykowe z automatycznym układem włączania, antystatyczne.**

w dostawie::

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu. Wraz z nadającymi się do mycia filtrami fałdowymi PTFE, **antystatycznym węzłem ssącym** Ø 32 mm, rurą przedłużającą ze stali szlachetnej D 36 (2 × 505 mm), rurą ręczną giętą ze stali szlachetnej, płytą adaptera do skrzyni narzędziowej, przemysłową dyszą podłogową 400 mm, dyszą uniwersalną, szczotką okrągłą, dyszą do szczelin, antystatycznym adapterem narzędziowym, uchwytem wózka do wygodnego transportowania i bezpiecznego składowania.

wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).

pobór mocy: 1400 W

pojemność zbiornika: 42 l
 długość: 565 mm
 szerokość: 385 mm
 wysokość: 650 mm
 długość węża ssącego: 4 m

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|--|
| pobór mocy | 1400 W |
| Oczyszczanie filtra | InfiniClean™ w pełni automatyczna |
| długość przewodu | 7,5 m |
| długość | 565 mm |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy | 60 dB(A) |
| oznaczenie producenta | 44-2LICM |
| Odpowiednia do drobnego pyłu | tak |
| pojemność zbiornika | 42 l |
| masa | 17,5 kg |
| wysokość | 650 mm |
| podciśnienie | 250 mbar |
| liczba turbin | 1 |
| system antystatyczny | tak |
| długość węża ssącego | 4 m |
| stopień oddzielania | 99,9 % |
| szerokość | 385 mm |
| układ automatycznego włączania | tak |
| klasa zapylenia - odkurzacza | M |
| klasa zapylenia - odkurzacza | L |
| Ø węża | 32 mm |
| wydajność objętościowa powietrza | 75 l/s |
| cechy szczególne | Odkurzacz do drobnego pyłu |
| System filtrów | Element płaskiego filtru fałdowego z PTFE |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Dysza do szczelin oznaczenie producenta 7102 | 078547 7102 |
| Zestaw warsztatowy oznaczenie producenta ATTIX5 | 078543 ATTIX5 |
| Filtry zamienne pasują do odkurzaczy typu 44 | 078548 44 |
| Zestawy filtrów torebkowych, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu 44 | 078549 44 |
| Przedłużacz rurowy ze stali stopowej oznaczenie producenta 8074 | 078556 8074 |
| Dysza do posadzek, szerokość 400 mm oznaczenie producenta 3666 | 078555 3666 |
| Dysze gumowe ukośnie ścięte oznaczenie producenta 7868 | 078546 7868 |
| Zestaw węży do odsysania wiórów oznaczenie producenta DN50 | 078545 DN50 |