



Automatyczna maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ 100 V, Kolor: GRAPHIC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Klasa artykułu	040

Opis

Wykonanie:

Automatyczna maska spawalnicza z wszystkimi istotnymi funkcjami podstawowymi. Niezawodna ochrona przy **doskonałym stosunku ceny do oferowanych możliwości**. Z **komfortową taśmą nagłówną i mechanizmem zapadkowym o małych oporach ruchu** do precyzyjnego dopasowania kształtu. Indywidualne określanie opóźnienia rozjaśniania za pomocą funkcji Delay. **Zwiększona odporność na uderzenia** wg EN 175:B. Kompatybilna z innymi środkami ochrony indywidualnej, jak np. maski ochrony dróg oddechowych. Wymienna szybka. **Ciemne stopnie ochrony: 8 - 12. Jasność: 3.** Z baterią litową 3 V (żywoćność 1.500 godzin). **Pole widzenia filtra spawalniczego: 44 × 93 mm.**

Zastosowanie:

Spawanie MIG / MAG, elektrodami, wysokoamperowe WIG.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 40 - 250 ms

Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Opis techniczny

Karta danych

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
Klasyfikacja wg EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	40 - 250 ms
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza