

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka pędzelkowa drut stalowy, 0,30 mm, Typ: 10X80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574500 10X80
GTIN	4017359006931
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę,  $\varnothing$  trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

**Opis techniczny**

Długość drutu $H_1$	20 mm
długość zwornicy $L_2$	80 mm
$\varnothing$ zwornicy $D_2$	10 mm
$\varnothing$ szczotki $D_1$	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
długość całkowita L	120 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa