

ejendals

Para rękawic Tegera® 883A, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094276 10
GTIN	7392626037342
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 883A. Rękawice syntetyczne pokryte pianką nitylową do prac precyzyjnych. Dobrze dopasowany kształt i dobre właściwości oddechowe. Nadaje się także do pracy w miejscach wilgotnych i lekko zaolejonych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
EN 388.	4131X

EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	nylon
powłoka	Pianka nitylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	15G
norma	EN 407
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne