

## ejendals

### Para rękawic Tegera® 9140, rozmiar rękawic: 7



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094388 7
GTIN	7392626027329
Klasa artykułu	04R

#### Opis

##### Wykonanie:

**Tegera® 9140.** Rękawice z **cieńszej skóry syntetycznej** (0,5 mm Microthan®), bez podszewki. Grzbiety dłoni z poliestru z wentylowaną powierzchnią **zapewniającą dobre oddychanie**. Krótki model **ze wzmocnionym palcem wskazującym** i zapięciem na rzep.

##### Norma:

EN 388; EN 420

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

kolor: szary / czarny / żółty

#### Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice dla kierowców
EN 388:2016	1121X

materiał podłoża	Poliester
powłoka	sztuczna skóra
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	szary / czarny / żółty
materiał	Skóra syntetyczna
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne