

ejendals

Para rękawic spawalniczych Tegera® 11CVA, rozmiar rękawic: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094125 11
GTIN	7340118312668
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 11 CVA. Wodoodporne rękawice spawalnicze, uniwersalne, z wysokiej jakości koziej skóry licowej. Ze wzmocnionymi szwami i ściągaczem. Odporne na **temperaturę do 100°C**.

Nie zawiera chromu.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

długość: 320 - 350 mm

materiał: Kozia skóra licowa

EN 388:2003: 3121

EN 407: 412X4X

EN 12477: typ B

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
wielkość opakowania	12

długość	320 - 350 mm
materiał	Kozia skóra licowa
EN 388:2003	3121
EN 407	412X4X
EN 12477	typ B