

ejendals

Para rękawic spawalniczych Tegera® 11CVA, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094125 10
GTIN	7340118312637
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 11 CVA. Wodoodporne rękawice spawalnicze, uniwersalne, z wysokiej jakości koziej skóry licowej. Ze wzmocnionymi szwami i ściągaczem. Odporne na **temperaturę do 100°C**.

Nie zawiera chromu.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień 4
zastosowanie	wielorazowe
długość	320 mm

materiał podłoża	Kozia skóra licowa
wariant powłoki	Bez powłoki
zawartość	12
materiał	Kozia skóra licowa
zakres zastosowania	Heavy Duty
Ciepło kontaktowe do	100 °C
EN 388.	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	typ B
Spawanie	WIG
kolor	żółty / biały
norma	EN 407
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze