

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 32mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614800 32     |
| GTIN             | 4045197286093 |
| Klasa artykułu   | 61B           |

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| wysokość pierścienia $h_2$ | 17 mm                   |
| wysokość szczęk $h_1$      | 13,8 mm                 |
| długość klucza L           | 425 mm                  |
| rozwartość klucza          | 32 mm                   |
| Ø pierścienia D            | 60 mm                   |
| szerokość szczęk b         | 65 mm                   |
| rozwartości kluczy         | metryczne               |
| położenie pierścienia      | 0 stopni                |
| liczba zębów               | 72                      |
| luz                        | 5 stopni                |
| metoda wykonania           | kute matrycowo          |
| materiał                   | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia               | matowy chromowany       |

Rodzaj produktu

Kluczy płaskie