

**Odkurzacz do wiórów i cieczy, Oznaczenie producenta: ECO-OIL13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Klasa artykułu	07D

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości bardzo trwałe odkurzacze przemysłowe Nilfisk CFM „Grey Line“. **Odsysacz wiórów i cieczy.** Mocna turbina 1,3 kW o spokojnej pracy. Ø wlotu 50mm. Kółka z hamulcami i uszczelki odporne na działanie oleju. **Ciecz odsącza się** od wiórów metalowych w koszyku wiórów, wchodzącym w zakres dostawy. Pozwala to na ponowne wykorzystanie cieczy chłodząco - smarujących i na lepszy recykling wiórów.

**w dostawie::**

Wraz z koszem na wióry (30L), wózkiem jezdnym, węzłem odsysającym. **Bez akcesoriów.**

**wskazówka:**

Odpowiednie wyposażenie zob. nr 078551-078552.

**Opis techniczny**

długość	1050 mm
wysokość	1500 mm
liczba turbin	1
oznaczenie producenta	ECO-OIL13

podciśnienie	320 mbar
masa	120 kg
wydajność objętościowa powietrza	46 l/s
pojemność zbiornika	180 l
szerokość	670 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	76 dB(A)
pobór mocy	1300 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

## Akcesoria

Zestaw przemysłowy Ø węża 50 mm	078552 50
Zestaw przemysłowyodporne na działanie olejów Ø węża 50 mm	078551 50