

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowa szczotka okrągła drut nierdzewny 0,10 mm, Ø szczotki D1 x szerokość szczotki: 19X2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574932 19X2
GTIN	4017359289549
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:****Ø trzpienia 3 mm.****Zastosowanie:**

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

typowe zastosowanie: Czyszczenie, usuwanie zadziorów

Ø szczotki D₁: 19 mm

szerokość szczotki: 2 mm

wysokość drutu H₁: 5 mmmaksymalna prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹**Opis techniczny**

Ø szczotki D ₁	19 mm
wysokość drutu H ₁	5 mm
wysokość pokrycia	0,1 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
szerokość szczotki	2 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
materiał pokrycia	drut INOX
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa