

**Para rękawic KX-07 PETROLEA, Rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094317 8
GTIN	6942542968193
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Zapięcie na rzepy zapewnia dobre osadzenie rękawic.

Rękawice ochronne niewchłaniające oleju, z podwójną powłoką nitylową, do pracy w środowisku wilgotnym i zaolejonym.

- **pełna powłoka nitylowa zabezpiecza przed przenikaniem oleju i smaru**
- **powłoka z pianki nitylowej na wewnętrznych powierzchniach dłoni i na palcach zapewnia pewny chwyt w środowisku wilgotnym i zanieczyszczonym olejem**
- **elastyczne, tkane mankiety.**

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 15G

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

rozmiar rękawic	8
Seria	KX

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	1
pranie	Pranie kolorowe w 40#
suszenie	suszenie powietrzem
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	Mocowanie na rzepy
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Pełna powłoka
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	255 mm
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	15G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne