

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574485 20
GTIN	4017359214480
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

Zastosowanie:

Pełne pokrycie do końca trzpienia, **zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.**

Ø chwytu D_s: 3,8 mm

długość drutu L₃: 25 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	20 mm
długość drutu L ₃	25 mm
Ø chwytu D _s	3,8 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur