

## ejendals

### Para rękawic antywibracyjnych Tegera® 9182, Rozmiar rękawic: 9



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094332 9
GTIN	7392626059399
Klasa artykułu	04R

#### Opis

##### Wykonanie:

**Rękawice tłumiące wibracje** ze skóry licowej koziej z owatą we wnętrzu dłoni. Wysokiej jakości materiał **Vibrothan®** łączy **dobre tłumienie wibracji** z dobrym wyczuciem.

**Tegera® 9182.** Bardzo długa wersja z **mankietem skórzanym**.

##### Zastosowanie:

Grubsze prace na wibrujących maszynach.

##### Norma:

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

#### Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice dla kierowców

zawartość	6
EN 388.	3111X
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
wariant powłoki	Bez powłoki
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Heavy Duty
długość	315 mm
kolor	czarne - żółte
norma	Ochrona przed drganiem i uderzeniami (EN ISO 10819)
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne