

ejendals

Para rękawic Tegera® 450, rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094562 7
GTIN	7392626073319
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 450. Solidne rękawice z wzorem z pianki nitylowej, zapewniającym pewny chwyt lekko zaolejonych przedmiotów o wysokim ryzyku przecięcia. Idealne do stosowania w **trudnych warunkach roboczych** w zanieczyszczonym otoczeniu. Technologia CRF-Technologie zapewnia doskonałe wyczucie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	12

Technologia tkania	13G
EN 388.	4X44C
materiał podłoża	Nylon, włókno szklane
powłoka	Pianka nitrylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny
Ciepło kontaktowe do	100 °C
długość	220 mm
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe