

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu:  
22X0,35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574800 22X0,35
GTIN	4017359014400
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

**Zastosowanie:**

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

**Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.**

**Opis techniczny**

Długość drutu H <sub>1</sub>	28 mm
liczba warkoczy	8
wysokość pokrycia	0,35 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	22 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

