

**Blacha diamentowa, Uziarnienie: D64 µm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 529110 D64 |
| GTIN | 4007220806371 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis**Wykonanie:**

Elastyczna blacha diamentowa, **obustronnie** pokryta diamentowym ziarnem szlifierskim.
Wysokość powłoki 0,7 mm.

Zastosowanie:

Idealna do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach.

wskazówka:

Pilniki diamentowe można czyścić w nafcie szczotką metalową (np. 576000).

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 30 mm

długość: 170 mm

ziarnistość: drobna

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------------|
| ziarnistość | D64 |
| ziarnistość | drobna |
| wymiary | 35 × 350 mm mm |
| Materiały ściernie | Diament |
| oznaczenie ziarnistości | D |
| szerokość | 30 mm |
| wysokość | 0,7 mm |
| długość | 170 mm |

