

**Diamentowy minipilnik Ziarno D 126, (średnie) uniwersalne, Typ: 1K****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529420 1K
GTIN	4007220665879
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty są równomiernie posypane proszkiem diamentowym i zamocowane galwanicznie. Krótszy, bardziej kompaktowy kształt w porównaniu z diamentowymi pilnikami iglakami. Ø trzonka 3 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac wykańczających z **pilnikarkami na sprężone powietrze** (nr 079708) lub w zastosowaniu ręcznym (uchwyt szybkowymienny nr 519700).

wskazówka:

Inne wersje - na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: płaskie stożkowe

Okładzina: kompletne

długość całkowita: 55 mm

przekrój z powłoką: 6,3×1 mm

długość powłoki: 16 mm

Opis techniczny

przekrój z powłoką	6,3×1 mm
opis kształtu	płaskie stożkowe
długość powłoki	16 mm
Ø chwytu	3 mm
Okładzina	kompletne
długość całkowita	55 mm
Materiały ściernie	Diament

oznaczenie ziarnistości	D
ziarnistość	D126
z uchwytem pilnika	nie