

**Garant**

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 8 mm**


**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614812 8      |
| GTIN             | 4045197160362 |
| Klasa artykułu   | 61B           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 136 mm

szerokość szczęk b: 18 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 5 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 7 mm

Ø pierścienia D: 17,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 30 Nm

**Opis techniczny**

|  |           |
|--|-----------|
| wysokość szczęk h <sub>1</sub>             | 5 mm      |
| wysokość pierścienia h <sub>2</sub>        | 7 mm      |
| obciążalność grzechotki momentem obrotowym | 30 Nm     |
| szerokość szczęk b                         | 18 mm     |
| długość klucza L                           | 136 mm    |
| rozwartość klucza                          | 8 mm      |
| Ø pierścienia D                            | 17,5 mm   |
| rozwartości kluczy                         | metryczne |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| liczba zębów     | 72                      |
| luz              | 5 stopni                |
| metoda wykonania | kute matrycowo          |
| materiał         | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia     | matowy chromowany       |
| Rodzaj produktu  | Kluczy płaskie          |