

Garant
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 18 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614812 18
GTIN	4045197160461
Klasa artykułu	61B

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 239 mm

szerokość szczęk b: 38,6 mm

wysokość szczęk h₁: 8,1 mm

wysokość pierścienia h₂: 11,2 mm

Ø pierścienia D: 33,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 300 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	18 mm
Ø pierścienia D	33,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	300 Nm
długość klucza L	239 mm
wysokość szczęk h ₁	8,1 mm
szerokość szczęk b	38,6 mm
wysokość pierścienia h ₂	11,2 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie