

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowe szczotki garnkowe, drut nierdzewny 0,10 mm, Ø szczotki D1: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574922 18
GTIN	4017359289198
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:****Ø trzpienia 3 mm.****Zastosowanie:**

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

typowe zastosowanie: Czyszczenie, usuwanie zadziorów

wysokość drutu H₁: 6 mmmaksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹**Opis techniczny**

wysokość drutu H ₁	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	18 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana