



Para rękawic KryTech 531, rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094554 7
GTIN	3245425310076
Klasa artykułu	04P

Opis

Wykonanie:

KryTech 531. Rękawice odporne na przecięcie z powłoką poliuretanową na bazie wody do prac w otoczeniu o niewielkim poziomie zanieczyszczenia. Duża odporność na ścieranie zapewniająca długą wytrzymałość. Oeko-Tex® Standard 100. Nie zawiera DMF.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	PEHD
powłoka	nitryl/poliuretan
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarne / zielone
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe