

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D₁×grubość drutu:
28X0,50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574800 28X0,50
GTIN	4017359014394
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø trzpienia **6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.

Ø szczotki D₁: 28 mm

wysokość drutu H₁: 28 mm

liczba warkoczy: 12

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

liczba warkoczy	12
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	28 mm
Ø szczotki D ₁	28 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø chwytu D _s	6 mm

materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa