

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 19
GTIN	4045197160478
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 250 mm

szerokość szczęk b: 40,3 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 8,5 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 11,5 mm

Ø pierścienia D: 34,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 325 Nm

**Opis techniczny**

wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	11,5 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	8,5 mm
szerokość szczęk b	40,3 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	325 Nm
Ø pierścienia D	34,5 mm
rozwartość klucza	19 mm
długość klucza L	250 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Aksesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 3	614850 3
Zestaw adapterów do kluczy oczkowych z grzechotką Liczba części 4	614852 4