

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614812 9 |
| GTIN | 4045197160379 |
| Klasa artykułu | 61B |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 143 mm

szerokość szczęk b: 19,3 mm

wysokość szczęk h₁: 5 mm

wysokość pierścienia h₂: 7,6 mm

Ø pierścienia D: 19 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 40 Nm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------|
| długość klucza L | 143 mm |
| wysokość szczęk h ₁ | 5 mm |
| wysokość pierścienia h ₂ | 7,6 mm |
| szerokość szczęk b | 19,3 mm |
| Ø pierścienia D | 19 mm |
| rozwartość klucza | 9 mm |
| obciążalność grzechotki momentem obrotowym | 40 Nm |
| rozwartości kluczy | metryczne |

| | |
|------------------|-------------------------|
| liczba zębów | 72 |
| luz | 5 stopni |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |