

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 15
GTIN	4045197198976
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 118 mm

szerokość szczęk b: 33,4 mm

wysokość szczęk h_1 : 6,9 mm

wysokość pierścienia h_2 : 10 mm

Ø pierścienia D: 28,9 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 200 Nm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	10 mm
szerokość szczęk b	33,4 mm
Ø pierścienia D	28,9 mm
wysokość szczęk h_1	6,9 mm
rozwartość klucza	15 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	200 Nm
długość klucza L	118 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie