

**Garant**
**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 10
GTIN	4045197160386
Klasa artykułu	61B

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 160 mm

szerokość szczęk b: 22 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 5,2 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 7,7 mm

Ø pierścienia D: 20,8 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 70 Nm

**Opis techniczny**

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	70 Nm
rozwartość klucza	10 mm
wysokość pierścienia $h_2$	7,7 mm
długość klucza L	160 mm
wysokość szczęk $h_1$	5,2 mm
szerokość szczęk b	22 mm
Ø pierścienia D	20,8 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Aksesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 1	614850 1
Zestaw adapterów do kluczy oczkowych z grzechotką Liczba części 4	614852 4