

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 16
GTIN	4045197198983
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 122 mm

szerokość szczęk b: 34 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 7,1 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 10,6 mm

Ø pierścienia D: 30,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 250 Nm

**Opis techniczny**

wysokość szczęk $h_1$	7,1 mm
długość klucza L	122 mm
wysokość pierścienia $h_2$	10,6 mm
Ø pierścienia D	30,3 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	250 Nm
rozwartość klucza	16 mm
szerokość szczęk b	34 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie