

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 17
GTIN	4045197198990
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 126 mm

szerokość szczęk b: 36,6 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 7,9 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 10,9 mm

Ø pierścienia D: 33,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 270 Nm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	17 mm
Ø pierścienia D	33,3 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	10,9 mm
szerokość szczęk b	36,6 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	7,9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	270 Nm
długość klucza L	126 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie