

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 8
GTIN	4045197298218
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 88 mm

szerokość szczęk b: 18 mm

wysokość szczęk h_1 : 5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 7 mm

Ø pierścienia D: 17,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 30 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	8 mm
wysokość szczęk h_1	5 mm
Ø pierścienia D	17,5 mm
wysokość pierścienia h_2	7 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	30 Nm
długość klucza L	88 mm
szerokość szczęk b	18 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie