

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 12
GTIN	4045197160409
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 174 mm

szerokość szczęk b: 25,9 mm

wysokość szczęk h₁: 5,8 mm

wysokość pierścienia h₂: 8,7 mm

Ø pierścienia D: 23,7 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 90 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	25,9 mm
rozwartość klucza	12 mm
wysokość pierścienia h ₂	8,7 mm
Ø pierścienia D	23,7 mm
długość klucza L	174 mm
wysokość szczęk h ₁	5,8 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	90 Nm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie