

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 18
GTIN	4045197199201
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 130 mm

szerokość szczęk b: 38,6 mm

wysokość szczęk h₁: 8,1 mm

wysokość pierścienia h₂: 11,2 mm

Ø pierścienia D: 33,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 300 Nm

Opis techniczny

długość klucza L	130 mm
wysokość pierścienia h ₂	11,2 mm
szerokość szczęk b	38,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	300 Nm
rozwartość klucza	18 mm
Ø pierścienia D	33,4 mm
wysokość szczęk h ₁	8,1 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie