



Klucze płasko - oczkowe / zapadkowe wersja krótka, rozwartość klucza: 9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614816 9
GTIN	4045197298201
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 97 mm

szerokość szczęk b: 19,3 mm

wysokość szczęk h_1 : 5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 7,6 mm

Ø pierścienia D: 19 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 40 N·m

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	40 N·m
wysokość szczęk h_1	5 mm
wysokość pierścienia h_2	7,6 mm
długość klucza L	97 mm
Ø pierścienia D	19 mm
szerokość szczęk b	19,3 mm
rozwartość klucza	9 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany