

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614812 13 |
| GTIN | 4045197160416 |
| Klasa artykułu | 61B |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 180 mm

szerokość szczęk b: 27,1 mm

wysokość szczęk h_1 : 6 mm

wysokość pierścienia h_2 : 9,3 mm

Ø pierścienia D: 25,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 115 Nm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------|
| rozwartość klucza | 13 mm |
| wysokość pierścienia h_2 | 9,3 mm |
| wysokość szczęk h_1 | 6 mm |
| obciążalność grzechotki momentem obrotowym | 115 Nm |
| Ø pierścienia D | 25,5 mm |
| długość klucza L | 180 mm |
| szerokość szczęk b | 27,1 mm |
| rozwartości kluczy | metryczne |

| | |
|------------------|-------------------------|
| liczba zębów | 72 |
| luz | 5 stopni |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |

Aksesoria

| | |
|--|----------|
| Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 2 | 614850 2 |
| Zestaw adapterów do kluczy oczkowych z grzechotką Liczba części 4 | 614852 4 |