

Garant

Wałki polerskie (filc), Ø 100×100 mm, Typ: SOFT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowo ułożony **filc**. Wymiary: Ø 100×100 mm, Ø otworu 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

Do rozległych prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać **powierzchnie o lustrzanym połysku**.

wskazówka:

Filcowe wałki polerskie muszą być wykorzystywane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi**, takimi jak nr 552250 / 555740.

Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Filc
stopień twardości	miękki
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Ø otworu	19 mm

Karta danych

zalecana prędkość obrotowa	1900 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wałki polerskie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/568495-SOFT>