

Garant**Szczypce zaciskowe, Typ: 10NIS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729709 10NIS
GTIN	4045197891075
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

GARANT: Ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości. **Ergonomiczne, miękkie uchwyty z kołnierzami antyślizgowymi.** Optymalny zacisk dzięki specjalnej geometrii szczęk.

długość całkowita: 225 mm

do przewodów o przekroju: 0,1 - 10 mm²

Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
do przewodów o przekroju	0,1 - 10 mm ²
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Zestaw sprężyn zamiennych, 2-elem.	729711
Wkładka do ściągania izolacji i cięcia	729712