



Szczypce zaciskowe, Typ: 6IS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729709 6IS
GTIN	4045197891068
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

GARANT: Ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości. **Ergonomiczne, miękkie uchwyty z kołnierzami antyślizgowymi.** Optymalny zacisk dzięki specjalnej geometrii szczęk.

długość całkowita: 225 mm

do przewodów o przekroju: 0,5 - 6 mm²

Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
do przewodów o przekroju	0,5 - 6 mm ²

Akcesoria

Para wkładek zaciskowych Typ 6IS	729713 6IS
Wkładka do ściągania izolacji i cięcia	729712
Zestaw sprężyn zamiennych, 2-elem.	729711