

Garant**Nożyce do kabli z przełożeniem, do Ø kabla: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	731071 32
GTIN	4045197891204
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.

GARANT: ostrza i ważne elementy dodatkowo uszlachetniane lub specjalnie hartowane.

Zastosowanie:

Do równego i czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek). Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium i ciągnionej na zimno (nieżarzonej) miedzi.

Materiał:

Noże ze stali specjalnej, ramiona z blachy stalowej z nasadkami.

wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.
do cięcia wiązek przewodów do: 240 mm²

Opis techniczny

do kabli o Ø	32 mm
długość całkowita	250 mm
do cięcia wiązek przewodów do	240 mm ²
Uchwyt	ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową

obsługa

mechaniczna, jednoręczna,
zasada grzechotki