



Szczypce zaciskowe, Typ: F28/95



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729709 F28/95
GTIN	4045197891082
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

GARANT: Ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości. **Ergonomiczne, miękkie uchwyty z kołnierzami antyślizgowymi.** Optymalny zacisk dzięki specjalnej geometrii szczęk.

długość całkowita: 225 mm

do przewodów o przekroju: 0,5 - 6 mm²

do końcówek wtykowych płaskich: F2,8 / F6,3 / F9,5

Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
do przewodów o przekroju	0,5 - 6 mm ²
do końcówek wtykowych płaskich	F2,8 / F6,3 / F9,5

Aksesoria

Para wkładek zaciskowych Typ F28/95	729713 F28/95
Wkładka do ściągania izolacji i cięcia	729712

Zestaw sprężyn zamiennych, 2-elem.

729711