

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 19
GTIN	4045197199218
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 137 mm

szerokość szczęk b: 40,3 mm

wysokość szczęk h₁: 8,5 mm

wysokość pierścienia h₂: 11,5 mm

Ø pierścienia D: 34,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 325 Nm

Opis techniczny

długość klucza L	137 mm
Ø pierścienia D	34,5 mm
rozwartość klucza	19 mm
wysokość szczęk h ₁	8,5 mm
wysokość pierścienia h ₂	11,5 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	325 Nm
szerokość szczęk b	40,3 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 3	614850 3
------------------------------------------------	----------