

Garant
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 10 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	614816 10
GTIN	4045197198945
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 94 mm

szerokość szczęk b: 22 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,2 mm

wysokość pierścienia h_2 : 7,7 mm

Ø pierścienia D: 20,8 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 70 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	22 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	70 Nm
wysokość szczęk h_1	5,2 mm
rozwartość klucza	10 mm
wysokość pierścienia h_2	7,7 mm
Ø pierścienia D	20,8 mm
długość klucza L	94 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 1	614850 1
--	----------