

Mahr**Cyfrowy głębokościomierz do rowków IP67, i-wi, zakres pomiarowy: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418754 100
GTIN	4059192057312
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi.

Do pomiaru rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń itp. Błędy graniczne zgodne z normą **DIN 862**.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032 3 końcówki pomiarowe (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm i promień 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Przewód do transmisji danych nr 498940. Końcówki pomiarowe talerzykowe nr 418660 gr. 0,5, trzpienie specjalne nr 434900 – 4915, z gwintem M2,5.

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

złącze: system radiowy MAHR i-wi

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: system MAHR Reference-Lock

przełączalny odczyt: mm / cal

Kalibracja: A1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

Ø drążka: 4 mm

długość mostka: 85 mm

przekrój szyny pomiarowej: 16 × 3 mm

Opis techniczny

przekrój szyny pomiarowej	16 × 3 mm
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
Ø drążka	4 mm
Kalibracja	A1
granica błędu	0,03 mm
długość mostka	85 mm
Przełączalny odczyt	0,01 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
przełączalny odczyt	mm / cal
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	system radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	system MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Trzpień rubinowy typ 2	434915 2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Odbiorniki radiowe do Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Odbiornik radiowy i-wi typ STICK	498912 STICK
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Końcówka pomiarowa talerzykowa grubość talerzyka 1 mm	418660 1
Trzpienie z HM typ 2	434910 2
Trzpienie stalowe typ 2	434900 2
Końcówka pomiarowa talerzykowa grubość talerzyka 0,5 mm	418660 0,5