

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana drut ze stali INOX, 0,35 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572210 65XM14
GTIN	4017359006504
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut, **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	65 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
wysokość pokrycia	0,35 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
gwint M	M14

materiał pokrycia

drut INOX

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka druciana