

**Ogrodniczki CANVAS 320, morskie, Rozmiar odzieżowy DE: 98****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091371 98
GTIN	4030913890005
Klasa artykułu	09R

Opis**Wykonanie:**

Solidna linia **odzieży roboczej Canvas 320** oferuje wysoki stopień ochrony w różnych warunkach pracy. **Guma w pasie zapewnia** wygodę podczas siedzenia. **Wzmocnienie Cordura®** oferuje odporność na rozdarcia i szorowanie w szczególnie narażonych miejscach. Dzięki uszlachetnieniu Teflon® łatwa w utrzymaniu tkanina jest odporna na **zabrudzenia i wodę**. Z lampasami odblaskowymi z **materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™** zapewniającymi lepszą widoczność w ciemności.

Ogrodniczki z regulacją szerokości paska i wysoko zaciągniętą częścią pleców. Szelki z elastyczną wstawką gumową i zabezpieczającą klamrą zamykającą. Podwójna kieszeń na piersi.

- **kieszonki na kolanach ze wzmocnieniem CORDURA®**
- **certyfikat wg EN 14404 razem z ochraniaczami na kolana nr 091802.**
- **Wzmocnione kieszenie na pośladkach.**
- **Dwie kieszenie boczne z Cordura®.**
- **Podwójna kieszonka na miarkę z Cordura®.**
- **Kieszeń na udzie z zewnętrzną kieszonką na komórkę.**
- **Zapięcie na zamek w kroku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

spodnie ogrodniczki, kombinacja kolorów czarny pod nr 091372.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 320 g/m²

pranie: Pranie kolorowe 60°C

norma: EN 14404

Opis techniczny

wielkość FR	44 L
Rozmiar odzieżowy DE	98
Seria	CANVAS 320
Usługa specjalna	uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	320 g/m ²
pranie	Pranie kolorowe 60°C
kolor	morskie
norma	EN 14404

Akcesoria

Ochroniacze kolan Standard 1 para Typ KNEE	091802 KNEE
--	-------------