

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 11
GTIN	4045197287205
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 99 mm

szerokość szczęk b: 24 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,3 mm

wysokość pierścienia h_2 : 8,3 mm

Ø pierścienia D: 22,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 80 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	24 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	80 Nm
długość klucza L	99 mm
Ø pierścienia D	22,5 mm
wysokość szczęk h_1	5,3 mm
wysokość pierścienia h_2	8,3 mm
rozwartość klucza	11 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie