



Ogrodniczki CANVAS 320, czarne, Rozmiar DE: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091372 60
GTIN	4030913041124
Klasa artykułu	09R

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała **linia odzieży roboczej Canvas 320** zapewnia dobrą ochronę w różnych warunkach pracy. **Pasek z gumą** dla zapewnienia wygody. Odporne na rozdzieranie i przecieranie dzięki **wzmocnieniu Cordura®** w szczególnie obciążonych miejscach. Łatwa do pielęgnacji tkanina jest **odporna na zabrudzenia i ma właściwości hydrofobowe** dzięki uszlachetnieniu Teflonem®. Lampasy odblaskowe z **materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™** zapewniają lepszą widoczność w ciemności.

Ogrodniczki z regulowanym obwodem klatki piersiowej i wysoko wyprowadzonym tyłem. Szelki z elastyczną taśmą gumową i klamrami zatraskowymi. Podwójna kieszka na bawecie.

- **kieszka na kolanach ze wzmocnieniem Cordura®**
- **z certyfikatem EN-14404, wraz z ochroniaczami kolan.**
- **Wzmocnione kieszka tylne.**
- **Dwie kieszka boczne z Cordury®.**
- **Dwie kieszka z Cordury® na metrówki.**
- **Kieszka na udzie z naszytą kieszka na komórkę.**
- **Zamek błyskawiczny w kroku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela wielkości z międzynarodowymi rozmiarami odzieży znajduje się na naszej stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 320 g/m²

pranie: Pranie kolorów w 60 #

Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	60
wielkość FR	56
Seria	CANVAS 320
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	320 g/m ²
pranie	Pranie kolorów w 60 #
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
kolor	czarne

Akcesoria

Ochroniacze kolan Standard 1 para Typ KNEE

091802 KNEE