

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 15
GTIN	4045197160430
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 200 mm

szerokość szczęk b: 33,4 mm

wysokość szczęk h₁: 6,9 mm

wysokość pierścienia h₂: 10 mm

Ø pierścienia D: 28,9 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 200 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	33,4 mm
rozwartość klucza	15 mm
długość klucza L	200 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	200 Nm
Ø pierścienia D	28,9 mm
wysokość pierścienia h ₂	10 mm
wysokość szczęk h ₁	6,9 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie