

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 16
GTIN	4045197160447
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 216 mm

szerokość szczęk b: 34 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 7,1 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 10,6 mm

Ø pierścienia D: 30,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 250 Nm

**Opis techniczny**

szerokość szczęk b	34 mm
Ø pierścienia D	30,3 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	250 Nm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	10,6 mm
rozwartość klucza	16 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	7,1 mm
długość klucza L	216 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie