

HOLEX**Ściernica walcowa wachlarzowa włóknina (A) / płótno (A), Ø 100×50 mm,
Porównanie ziarnistości: 80CRS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Standardowe wymiary Ø **100×100 mm** lub wykonanie wąskie Ø **100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący Ø 19 mm z wieloklinem.

Połączenie **płótna ściernego i włókniny**.

Zastosowanie:

Wynik szlifowania zbliżony do płótna ściernego o ziarnistości 80 / 120, również do **usuwania rys** lub do **matowania liniowego**.

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	80
zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	50 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm
Rodzaj produktu	Włókninowe ściernice walcowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		