

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 7 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	650035 7
GTIN	4991644301225
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Solidna forma szczególnie do zastosowania wkrętarek udarowych elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121. Ze profilem chroniącym śruby i nakrętki podobnym do profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 11,3 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	11,3 mm
długość	23 mm
rozwartość klucza	7 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
sześciokątny profil kluczy nasadowych	Surface-Drive
norma	DIN 3121
norma	DIN 3129
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	czernione
nadają się do zastosowania maszynowego	tak