

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 6
GTIN	4045197589118
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 136 mm

szerokość szczęk b: 18 mm

wysokość szczęk h_1 : 5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 7 mm

Ø pierścienia D: 17,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 30 Nm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	17,5 mm
wysokość pierścienia h_2	7 mm
wysokość szczęk h_1	5 mm
rozwartość klucza	6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	30 Nm
szerokość szczęk b	18 mm
długość klucza L	136 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie